



KeyLine de montaje en pared

WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH

KeyLine de montaje en pared, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19

¡Presentamos nuestra nueva luminaria montada en la pared KeyLine! Fabricada en robusto aluminio extruido, esta luminaria es perfecta para utilizarla como iluminación de espejos en cuartos de baño. Está protegida contra salpicaduras de agua con calificación IP44 y cuenta con una óptica cómoda de deslumbramiento reducido. La luminaria utiliza una eficiente tecnología LED y está clasificada como CRI90 por su reproducción cromática natural. Con su diseño elegante y características de alta calidad, nuestro KeyLine es la elección perfecta para sus necesidades de iluminación de cuartos de baño

Advertencias y seguridad

- El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por ello, recomendamos encarecidamente que se compruebe el entorno en el que se va a instalar la luminaria de la forma debida.
- Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.

Datos del producto

Información general		Temperatura de color correlacionada (nom.)	
Número de unidades de equipo	1 unidad		4000 K
Driver incluido	Sí	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	133 lm/W
Periodo de garantía	5 años	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Datos técnicos de la luz		Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Flujo luminoso	1.200 lm	Tipo de óptica	Haz medio
		Apertura de haz de luz de la luminaria	74° x 74°

KeyLine de montaje en pared

Índice de deslumbramiento unificado CEN	19
---	----

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corriente de arranque	20 A
Tiempo de irrupción	195 ms
Consumo de energía	9 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in de 3 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	24
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación (On/Off)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No
Estándar regulación DALI	D4i™ DALI-2™
Control integrado	-

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Acero
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Blanco RAL 9003
Acabado de cierre óptico/lente	Con textura
Longitud global	570 mm
Anchura global	110 mm
Altura global	70 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	70 x 110 x 570 mm
Código de protección de entrada	IP44 [Protección de los cables, protección frente a salpicaduras]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Peso neto (pieza)	2,265 kg

Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada	No
Iluminación de emergencia	-

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Si
Certificado ENEC	-
Conforme con EU RoHS	Si
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h	0,1 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	L90
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	L80

Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
Nombre completo del producto	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
Full EOC	872110339029500
Código de pedido	39029500
Código 12NC	910505106583
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8721103390295
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8721103390295
Código de gama de producto	WL350W [KeyLine wall mounted]

KeyLine de montaje en pared

Plano de dimensiones

