



KeyLine wandmontage

WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH

KeyLine wandmontage, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19

Maak kennis met onze nieuwe KeyLine wandarmatuur! Deze armatuur is gemaakt van robuust geëxtrudeerd aluminium en is perfect voor gebruik als spiegelverlichting in badkamers. Het is spatwaterdicht volgens IP44-norm en heeft comfortabele, weinig verblindende lenzen. De armatuur is uitgerust met efficiënte LED-technologie en heeft een CRI90-classificatie voor natuurlijke kleurweergave. Met zijn strakke design en hoogwaardige eigenschappen is onze KeyLine de perfecte keuze voor je badkamerverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Aantal VSA's	1 unit		133 lm/W
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Kleurweergave-index (CRI)	>80
Garantieperiode	5 jaar	Kleur lichtbron	830 warmwit
Gegevens lichttechniek		Optiektype	Middelbrede bundel
Lichtstroom	1.200 lm	Bundelspreiding armatuur	74° x 74°
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Unified Glare Rating (UGR)	19

KeyLine wandmontage

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	20 A
Aanlooptijd inschakelpiek	195 ms
Energieverbruik	9 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	24
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit (aan/uit)
Lichtregeling	-
Constante lichtopbrengst	Nee
DALI-standaard	D4i™ DALI-2™
Ingebouwde regeling	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit RAL 9003
Afwerking optische lichtkap/lens	Met structuur
Totale lengte	570 mm
Totale breedte	110 mm
Totale hoogte	70 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	70 x 110 x 570 mm
Beschermingsklasse	IP 44 [Bescherming draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK06 [1 J]
Nettogewicht (per stuk)	2,265 kg

Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Nee
Noodverlichting	-

Keurmerken en classificaties	
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	5 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	0,1 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L90
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L80

Duurzaamheidsgegevens	
Sustainability rating	Unclassified

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
Volledige productnaam	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
Full EOC	872110339029500
Bestelcode	8721103390295
Materiaalnr. (12NC)	910505106583
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103390295
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8721103390295
Code productfamilie	WL350W [KeyLine wall mounted]

KeyLine wandmontage

Maatschets

