



Iluminación de emergencia LED

Rotulo Salida EZSRXTEU2GWEM

Iluminación de emergencia LED, 1 W, 100 lm

El luminario Philips LED Emergency es una línea económica de unidades remotas de iluminación de emergencia que proporcionan una solución para aplicaciones comerciales y minoristas con un presupuesto sensible al precio sin comprometer la calidad y la apariencia.

Advertencias y seguridad

- Producto para uso en interiores
- Asegúrate de que el cable a tierra esté conectado correctamente
- El luminario se calienta durante el funcionamiento. Recomendamos primero desconectarlo y esperar hasta que se enfríe otra vez

Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea	
Fuente de luz reemplazable	No		60 Hz
Controlador incluido	Sí	Corriente de irrupción	1 A
		Tiempo de irrupción	0,5 ms
		Consumo de energía	1 W
		Factor de potencia (fracción)	0.9
		Conexión	Cables y guías flotantes
		Cable	-
		Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Flujo luminoso	100 lm	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada (nominal)	-	Controlador/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W		
Índice de producción de color (IRC)	-		
Operación y aspectos eléctricos			
Voltaje de entrada	120 a 277 V		

Iluminación de emergencia LED

Salida luminica constante	No
---------------------------	----

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Acritonitrilo butadieno estireno
Color de la carcasa	Blanco
Altura total	182 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Peso neto (pieza)	1,060 kg

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
-------------------------------	--------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Vida útil media L70B50	30.000 hora(s)
------------------------	----------------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	Rotulo Salida EZSRXTEU2GWEM
Nombre del producto completo	Rotulo Salida EZSRXTEU2GWEM
Código del pedido	910523318158
N.º de material (12NC)	910523318158
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	7702081994867
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	17702081994864

