



Iluminación de emergencia LED, 1 W, 100 lm

El luminario Philips LED Emergency es una línea económica de unidades remotas de iluminación de emergencia que proporcionan una solución para aplicaciones comerciales y minoristas con un presupuesto sensible al precio sin comprometer la calidad y la apariencia.

Advertencias y seguridad

- Producto para uso en interiores
- Asegúrate de que el cable a tierra esté conectado correctamente
- El luminario se calienta durante el funcionamiento. Recomendamos primero desconectarlo y esperar hasta que se enfríe otra vez

Información general

Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	100 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	-
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	-

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de línea	60 Hz
Corriente de irrupción	1 A
Tiempo de irrupción	0.5 ms
Consumo de energía	1 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Controles y atenuación

Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida luminica constante	No

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno
Color de la carcasa	Blanco
Altura total	182 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Peso neto (pieza)	1.060 kg

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
-------------------------------	--------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Vida útil media L70B50	30,000 hora(s)
------------------------	----------------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	Rotulo Salida EZSRXTEU2GWEM
Nombre del producto completo	Rotulo Salida EZSRXTEU2GWEM
Código del pedido	910523318158
N.º de material (12NC)	910523318158
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	7702081994867
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	17702081994864