



Iluminación de emergencia LED

Rotulo Salida EZSRXTEU2GWEM

Iluminación de emergencia LED, 1 W, 100 lm

El luminario Philips LED Emergency es una línea económica de unidades remotas de iluminación de emergencia que proporcionan una solución para aplicaciones comerciales y minoristas con un presupuesto sensible al precio sin comprometer la calidad y la apariencia.

Advertencias y seguridad

- Producto para uso en interiores
- Asegúrate de que el cable a tierra esté conectado correctamente
- El luminario se calienta durante el funcionamiento. Recomendamos primero desconectarlo y esperar hasta que se enfríe otra vez

Datos del producto

Información general			
Fuente de luz reemplazable	No	Frecuencia de línea	60 Hz
Controlador incluido	Sí	Corriente de irrupción	1 A
		Tiempo de irrupción	0.5 ms
		Consumo de energía	1 W
		Factor de potencia (fracción)	0.9
		Conexión	Cables y guías flotantes
		Cable	-
		Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Información técnica sobre la luz			
Flujo luminoso	100 lm		
Temperatura de color correlacionada (nominal)	-		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W		
Índice de producción de color (IRC)	-		
Operación y aspectos eléctricos		Controles y atenuación	
Voltaje de entrada	120 a 277 V	Regulable	No
		Controlador/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)

Iluminación de emergencia LED

Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno
Color de la carcasa	Blanco
Altura total	182 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Peso neto (pieza)	1.060 kg
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	30.000 hora(s)
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	Rotulo Salida EZSRXTEU2GWEM
Nombre del producto completo	Rotulo Salida EZSRXTEU2GWEM
Código del pedido	910523318158
N.º de material (12NC)	910523318158
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	7702081994867
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	17702081994864

