


9MX056 EC7

910605019226



Maxos accessoires, Normal, 9MX056 | ACC MAXOS

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Beschermingsklasse	-
Accessoirekleur	-
Nettogewicht (per stuk)	0,006 kg

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	IIII9_9MX056I_0003.PDF	Downloaden 

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	9MX056 EC7
Volledige productnaam	9MX056 EC7
Full EOC	403073213179200
Beschrijving lokale code	9MX056EC7
Bestelcode	4030732131792
Materiaalnr. (12NC)	910605019226
Lokale code	4030732131792
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	4030732131792
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	4030732131792
Code productfamilie	9MX056 [ACC MAXOS]