


9MX056 EC7 (10PCS)

910606293921



Accesorios Maxos, Normal, 9MX056 | ACC MAXOS

La pieza de unión flexible es un dispositivo versátil de conexión mecánica para líneas de luz Maxos TL-D y TL5 que permite aplicar ángulos variables entre dichas líneas (mínimo 45 grados). Su atractivo diseño hace que sea idónea para áreas de aplicación tales como tiendas, museos o colegios. Una pieza de unión flexible permite conectar hasta cuatro líneas de luz. La carcasa es de plástico blanco o gris con elementos de soporte interiores de acero. Si es necesario, la pieza admite el montaje de fotosensores, altavoces, etc., y viene premontada con un gancho regulable y cable de suspensión de acero de 1,25 m. Se requiere una pieza de unión especial (9MX056 CP-SD WH/SI) en cada tramo para conectar el carril al dispositivo articulable.

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Mecánicos y de carcasa

Código de protección de entrada	-
Color de accesorio	-
Peso neto (pieza)	0,060 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	9MX056 EC7 (10PCS)
Nombre completo del producto	9MX056 EC7 (10PCS)

Full EOC	403073203217400
Código de pedido	03217400
Código 12NC	910606293921
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	4030732032174
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	4030732032174
Código de gama de producto	9MX056 [ACC MAXOS]

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Installation Instructions	IIII9_9MX056I_0003.PDF	Descargar 

