



# Maxos, TL-D Draagprofielen

## 4MX056 583 7x2.5 SI

4MX056 | MAXOS TST8, Zilver

Het draagprofiel heeft twee functies: ten eerste is het een stevige rail voor lijnmontage waarop de elektrische units bevestigd worden en ten tweede biedt het een behuizing voor de elektrische bedrading voor de voeding. Alle draagprofielen zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal met een witte of zilverkleurige afwerking. Ze zijn verkrijgbaar in lengten van 1, 2, en 3 elektrische units van 36 en 58 watt. Het draagprofiel is voorzien van een bandkabel (7-aderig) of twee bandkabels (2 x 7-aderig) die samen met de ingebouwde fasekeuzeschakelaar en aansluitblokken voor een veilige en goede bedrading zorgen. De 7-aderige bandkabel is bedoeld voor de integratie van lichtregeling of noodverlichting bij units die zijn voorzien van een noodverlichtingsunit of lichtregeling. Dubbele bedrading (2x7-aderig) is nodig voor een volledig gescheiden netvoeding van de elektrische units. De dubbele bedrading wordt meestal gebruikt voor noodverlichting door middel van centrale noodbatterijen of gescheiden schakeling. Hierdoor zijn geen extra aansluitblokken of bedrading nodig.

### Product gegevens

| Algemene informatie                   |                     | Totale lengte                |  |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Servicetag                            | Ja                  | 4.590 mm                     |  |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |                     | Beschermingsklasse           | IP 20 [Bescherming tegen vingers]              |
| IEC beschermingsklasse                | Veiligheidsklasse I | Nettogewicht (per stuk)      | 6.620 kg                                       |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                     | Keurmerken en classificaties |  |
| Kleur behuizing                       | Zilver              | Brandbaarheidsmarkering      | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
|                                       |                     | CE-markering                 | Ja   |
|                                       |                     | ENEC-markering               | ENEC-markering                                 |

## Maxos, TL-D Draagprofielen

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Conform EU RoHS-richtlijn   | Ja                  |
| <b>Productgegevens</b>      |                     |
| Productnaam voor bestelling | 4MX056 583 7x2.5 SI |
| Volledige productnaam       | 4MX056 583 7x2.5 SI |
| Full EOC                    | 403073253687099     |
| Bestelcode                  | 4030732536870       |
| Materiaalnr. (12NC)         | 910615027326        |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Numerator - Aantal per pak       | 1                   |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 4030732536870       |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 2                   |
| EAN/UPC - Case                   | 4030732105984       |
| Code productfamilie              | 4MX056 [MAXOS TST8] |

### Maatschets

