



Maxos accessoires

9MX056 BC58 SI

Maxos accessoires, Normal, 9MX056 | ACC MAXOS, Zilver

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Beschermingsklasse	-
Accessoirekleur	Zilver
Nettogewicht (per stuk)	0,260 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	9MX056 BC58 SI
Volledige productnaam	9MX056 BC58 SI
Full EOC	403073253888199
Beschrijving lokale code	9MX056BC58S
Bestelcode	4030732538881
Materiaalnr. (12NC)	910683008926
Lokale code	4030732538881
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	4030732538881
Numerator - Dozen per buitendoos	5
EAN/UPC - Case	4030732108503
Code productfamilie	9MX056 [ACC MAXOS]

