



Smooth Cylinder – Designet til at overgå det almindelige

Mød Smooth Cylinder, den ultimative pendelspot, der forener stil, funktionalitet og bæredygtighed. Skab et personligt udtryk med et bredt udvalg af farver og teksturer til frontring og armaturhus. Tilpas lyset med forskellige lysopskrifter, og tilføj et Honeycomb-filter for reduceret blænding og optimal lysfordeling. Smooth Cylinder er en del af Smooth-familien og produceret med omtanke: et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65 % genanvendte eller biocirkulære materialer og en køleplade i 85 % genanvendt aluminium. Det cirkulære design gør lampen opgraderbar, servicevenlig og fuldt genanvendelig – en løsning, der holder i længden. Alle lamper i Smooth-familien kan desuden integreres med intelligente systemer som Interact, så du får nem lysstyring og yderligere energibesparelser.

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	1.374 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	109 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarve	PremiumWhite med Ra \geq 90 og farvetemperatur 3000K
Optiktype	Strålevinkel 32°
Armatur til lysstrålespredning	32°
Effektivt projekteret område	0,0071 m ²

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Startstrøm	14 A
Starttid	0,130 ms
Strømforbrug	12,6 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilslutning	Nedhængt
Kabel	3,0 m kabel uden stik
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	65
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Messing
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Samlet højde	295 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	0,400 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
------------------------------	--------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHW H
Det fulde produktnavn	TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHW H
Full EOC	871016366840600
Ordrekode	910771149225

Materialenr. (12NC)	910771149225
Tæller - antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8710163668406
Tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC - kasse	8710163668406

Målskitse

Classified

