



Smooth Cylinder – ekstraordinært design

Møt Smooth Cylinder, den ultimate pendelspoten som lar deg matche ethvert hotell- og boligmiljø perfekt på en bærekraftig, stilig og funksjonell måte. Kombiner alternativer av farge og tekstur for frontringen og innfatningen for en unik og luksuriøs effekt. Denne belysningsløsningen kommer i forskjellige lysinnstillinger som passer behovene dine, og tilbyr et perforert tilbehør for redusert gjenskinn og bedre lysfordeling. Smooth Cylinder er en del av Smooth-familien med et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer og en kjøleribbe av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen gjør den oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en bærekraftig og langvarig belysningsløsning. I tillegg kan alle lysarmatur i Smooth-serien sømløst kobles til smartsystemer (f.eks. Interact) for enkel lysstyring og ytterligere energibesparelser.

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Verditrapp	Spesifikasjon
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning

Lysytelse	1 374 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	109 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarge	PremiumWhite med CRI \geq 90 og fargetemperatur 3000K
Optikktype	Spredningsvinkel 32°
Lysstrålespredning fra armatur	32°
Effektivt prosjektert område	0,0071 m ²

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 Hz
Startstrøm	14 A
Innløpstid	0,130 ms
Effektforbruk	12,6 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilkobling	Hengende
Kabel	Kabel, 3,0 m uten plugg
Antall produkter på MCB av 16 A type B	65
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Messing
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	295 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Nettovekt (stykk)	0,400 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bærekraftsdata

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHW H
Fullstendig produktnavn	TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHW H
Full EOC	871016366840600
Bestillingskode	910771149225

Materialenr. (12NC)	910771149225
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8710163668406
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8710163668406

Målskisse

Classified

