

ZRP220 AD60/60 A5

910925227912



ZRP220 | AluRoad Acc.

Řada CoreLine Malaga LED je navržena pro všeobecné použití k osvětlení silnic, ulic a obytných čtvrtí. Řada sestává ze dvou velikostí. Jako světelný zdroj využívá standardní modul LED Philips a nestmívatelný předřadník určený pro venkovní použití Philips Xitanium. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Svítidlo CoreLine Malaga LED bylo navrženo s ohledem na maximální účinnost. Plní stejné úkoly jako svítidla SON-T 50, 70, 100 a 150 W, jejichž náhradu představuje, poskytuje optimální množství světla na optimální místo. Optika se středním paprskem (DM) zajišťuje účinnou distribuce světla na silnici. Kombinace vede k zajímavým úsporám energie, které podstatně snižují provozní náklady. Realisticky je možné 50% snížení spotřeby energie. Investice do svítidla CoreLine Malaga LED je navíc v mnoha případech srovnatelná jako u starého svítidla SON-T, včetně prvního světelného zdroje. Protože modul LED ve svítidle CoreLine Malaga LED má stejnou životnost jako svítidlo, vrátí se investice do výměny již na úsporách plynoucích z toho, že světlené zdroje SON-T bylo nutné vyměňovat. Rozšířená průchodka umožňuje snadnou montáž; připojení napájecího kabelu je možné

provést bez otevírání svítidla. Současně je možné sejmut kryt z rovného skla a získat přístup k předradníku, vyžaduje-li údržbu. Díky novým funkcím a vlastnostem není rozhodování ohledně svítidla CoreLine Malaga LED složité. Malaga LED patří do řady CoreLine, díky čemuž je k dispozici jednoduše a rychle prostřednictvím partnerů Philips ve vaší blízkosti. Jednoduše účinné. Speciální verze:.. Kromě výše popsané základní verze svítidel CoreLine Malaga LED je k dostání také verze s volitelnými prvky. Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální varianty vyráběné pouze na zakázku, počítejte s delší dodací lhůtou. Možné volby:.. optika se širokým paprskem (DW),.. zesílená ochrana proti rázům 10 kV (SRG10),.. nátěr chránící před mořskou solí (MSP), například do pobřežních oblastí,.. fotobuňka Micro Mini Pro 35 luxů,.. vestavěná (skleněná) pojistka 6 A, .. třímetrový externí kabel s volnými vodiči (H07RN-F). Ne všechny volitelné možnosti lze libovolně kombinovat. V případě nejasností se s dotazy obraťte na kontaktní osobu společnosti Philips.

Obecné informace

Hodnotový žebříček	Výkon
--------------------	-------

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	- V
Frekvence sítě	- Hz
Třída ochrany IEC	-

Mechanické a materiály

Materiál	Hliník
Kód ochrany proti vniknutí	-
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	-
Barva příslušenství	Hliník
Úhel	-
Celková hmotnost (kus)	1,060 kg

Související dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu	Stáhnout
Installation Instructions	OIII9_ZRP220I_PHL_0001.PDF	Stáhnout 
Tender text	Tender_Text_910925227912_cs_CZ.txt	Stáhnout 

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	ZRP220 AD60/60 A5
Celý název výrobku	ZRP220 AD60/60 A5
Full EOC	872790062134100
Kód objednávky	62134100
Číslo materiálu (12NC)	910925227912
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900621341
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8727900621341
Kód produktové řady	ZRP220 [AluRoad Acc.]