

ZRP220 AD60/60 A5

910925227912



ZRP220 | AluRoad Acc.

La famiglia di prodotti LED CoreLine Malaga è ideata per applicazioni stradali e residenziali. La famiglia è composta da due taglie e utilizza una sorgente LED Philips e driver Outdoor Philips Xitanium ad output fisso. Il CoreLine Malaga LED è stato progettato per essere al contempo efficiente ed economico. Permette di sostituire apparecchi con lampade a scarica al Sodio ad Alta Pressione come SON-T da 50, 70, 100 e 150 W con prestazioni e qualità della luce superiori e offrendo un ragguardevole risparmio energetico. L'ottica standard a fascio medio (DM) offre una distribuzione efficiente della luce sulla superficie stradale, offrendo risparmio energetico fino anche a valori superiori al 50% e riduzione dei costi operativi. Allo stesso tempo, investire in un apparecchio per illuminazione CoreLine Malaga LED è come investire in un apparecchio SON-T, inclusa la prima lampada. Poiché il modulo di illuminazione LED del CoreLine Malaga LED ha una lunga durata di vita e non necessita di ricambio, il risparmio dovuto alle molteplici sostituzioni di lampade SON-T necessarie, permetterà di raggiungere un netto ritorno dell'investimento. La facilità di installazione è

garantita dalla funzionalità del pressacavo esterno integrato. Non è necessario aprire l'apparecchio per collegare il cavo di alimentazione. Allo stesso tempo, il vetro piano di chiusura può essere rimosso per consentire, se necessario, l'accesso al driver per la manutenzione. L'aggiunta di ulteriori funzionalità rende davvero semplice scegliere CoreLine Malaga LED. Come tutta la famiglia CoreLine, il Malaga LED è facile da utilizzare e disponibile presso i partner Philips più vicini. Speciali;. Oltre alla versione standard di CoreLine Malaga LED sopra descritta, sono disponibili anche versioni con diverse opzioni. Tali opzioni sono speciali e realizzate solo su ordinazione, con tempi di consegna maggiori. Sono disponibili le opzioni: Ottica fascio largo (DW). Ulteriore dispositivo di protezione da sovratensione 10 kV (SRG10). Finitura verniciata con protezione dalla salsedine (MSP), ad es. per aree costiere. Cavo a terminali liberi esterno, 3 metri (H07RN-F). Le opzioni non sono tutte combinabili reciprocamente. Se interessato o in caso di dubbio, rivolgiti al tuo partner Philips per ottenere informazioni specifiche.

Informazioni generali

Tier	Performance
------	-------------

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	- V
Frequenza di linea	- Hz
Classe di protezione IEC	-

Meccanica e corpo

Materiale	Alluminio
e una gestione termica	-
Codice di protezione dagli impatti meccanici	-
Colore accessori	Alluminio
Angolo	-
Peso netto (Pezzo)	1,060 kg

Approvazione e applicazione

Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	ZRP220 AD60/60 A5
Nome completo prodotto	ZRP220 AD60/60 A5
Full EOC	872790062134100
Descrizione codice locale	ZRP220AD60
Codice d'ordine	62134100
Codice materiale (12NC)	910925227912
Codice locale	ZRP220AD60
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900621341
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900621341
Codice famiglia prodotto	ZRP220 [AluRoad Acc.]

Documenti correlati

Documenti e certificati	Nome del documento	Download
Tender text	Tender_Text_910925227912_it_IT.txt	Download 
Installation Instructions	OIII9_ZRP220I_PHL_0001.PDF	Download 

