



Maxos fusion

LL500Z SMB WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Biela

Maxos fusion je prispôsobiteľný LED lištový systém, ktorý ponúka vynikajúcu kvalitu svetla a súčasne znižuje náklady na energiu o viac než polovicu v porovnaní so žiarivkovou verziou. Pre použitie v obchode je možné rad lineárnych panelov, nelineárnych modulov a bodových svietidiel jednoducho začleniť do lišty, vďaka čomu sa váš tovar bude trblietať a vynikať. Pri priemyselnom použití je v stredobode pozornosti znižovanie nákladov na montáž a údržbu použitím menšieho počtu lineárnych panelov. Systém umožňuje prehľadnú a čistú elektrickú inštaláciu až pre 13 vodičov, s možnosťou priestorového nastavenia svietidiel podľa potreby a začlenením služieb/zariadení tretích strán. Takisto umožňuje jednoduchú zmenu konfigurácie v prípade zmeny technického rozloženia. Infraštruktúra umožňuje integráciu senzorov na zber údajov, vďaka čomu môžete používať prínosné štruktúrované informácie na podporu vášho podnikania.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	
Servisná značka	Áno		25 x 40 x 65 mm
Hodnotový rebríček	Technické údaje	Materiál	Oceľ
Prevádzkové a elektrické		Krytie IP	-
Vstupné napätie	- V	Kód krytia IP (mechanický náraz)	-
Sieťová frekvencia	- Hz	Farba príslušenstva	Biela
Trieda ochrany IEC	-	Čistá hmotnosť (kus)	0,030 kg
Mechanické časti a teleso		Schválenie a použitie	
Celková dĺžka	65 mm	Značka CE	Áno
Celková šírka	40 mm	V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Celková výška	25 mm	Údaje o produkte	
		Objednávkový názov produktu	LL500Z SMB WH

Maxos fusion

Úplný názov produktu	LL500Z SMB WH
Úplný kód produktu	871869637448199
Objednávkový kód	37448199
Č. materiálu (12NC)	910925864218
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696374481

Čítateľ – počet balení v krabici	40
EAN/UPC – balenie	8718696383360
Kód radu produktov	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Rozmerový obrázok

