



# Maxos fusion

## LL500Z SMB WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Vit

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

### Produktdata

Allmän information		Kod för kapslingsklass	
Service tag	Ja	Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Värde trappa	Specifikation	Tillbehörsfärg	Vit
Drift och elektricitet		Nettovikt (styck)	0,030 kg
Ingångsspänning	- V	Användning och godkännande	
Line Frequency	- Hz	CE-märkning	Ja
Skyddsklass IEC	-	EU RoHS-kompatibel	Ja
Mekanik och armaturhus		Produktdata	
Total längd	65 mm	Beställningsproduktnamn	LL500Z SMB WH
Total bredd	40 mm	Fullständigt produktnamn	LL500Z SMB WH
Total höjd	25 mm	Full EOC	871869637448199
Mått (höjd x bredd x djup)	25 x 40 x 65 mm	Beställningsnummer	910925864218
Material	Stål	Materialnummer (12NC)	910925864218

## Maxos fusion

Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374481
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8718696383360

Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
-------------------	----------------------------

### Måttskiss

