



Maxos fusion

LL500Z SMB SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Silber

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Material	
Service Tag	Ja	Material	Stahl
Portfolio	Best	Schutzart (IP)	-
Betrieb und Elektrik		Schlagfestigkeit (IK)	-
Eingangsspannung	- V	Zubehörfarbe	Silber
Netzfrequenz	- Hz	Nettogewicht (Stück)	0,030 kg
IEC-Schutzklasse	-	Genehmigung und Anwendung	
Mechanik und Gehäuse		CE-Zeichen	Ja
Gesamte Länge	65 mm	EU RoHS-konform	Ja
Gesamte Breite	40 mm	Produktdaten	
Gesamte Höhe	25 mm	Bestell-Produktname	LL500Z SMB SI
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	25 x 40 x 65 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z SMB SI
		Gesamt-Produktcode	871869637449899

Maxos fusion

Bestellcode	37449899
Material-Nr. (12NC)	910925864219
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374498
Zähler - Pakete pro Außenkarton	40

EAN Umverpackung	8718696383377
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

