



# Maxos fusion

## LL500Z SMB SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Ezüst

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sinbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékből álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

### Termék adatok

Általános információ	
Szervizcímke	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	- V
Hálózati frekvencia	- Hz
IEC védelmi osztály	-
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	65 mm
Teljes szélesség	40 mm

Teljes magasság	25 mm
Méreték (magasság x szélesség x mélység)	25 x 40 x 65 mm
Anyag	Acél
Por és víz elleni védelem kódja	-
Mech. behatások elleni védelem kódja	-
A tartozék színe	Ezüst
Nettó tömeg (darab)	0,030 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

## Maxos fusion

### Termékadatok

A termék megrendelési neve	LL500Z SMB SI
Teljes terméknev	LL500Z SMB SI
Full EOC	871869637449899
Rendelési kód	37449899
Cikkszám (12NC)	910925864219
Számláló – mennyiség csomagonként	1

EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696374498
Számláló – csomag külső dobozonként	40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696383377
Terméksalád kódja	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

### Méretezett rajza

