



Maxos fusion

LL500Z SMB SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Sølvfarget

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Produktdata

Generell informasjon		Mål (høyde x bredde x høyde)	
Service Tag	Ja		25 x 40 x 65 mm
Verditrapp	Spesifikasjon	Materialer	Stål
Drift og elektronikk		Ingress beskyttelseskode	-
Inngangsspenning	- V	Mekanisk støtbeskyttelseskode	-
Line Frequency	- Hz	Tilbehørsfarge	Sølvfarget
IEC-beskyttelsesklasse	-	Nettvekt (stykk)	0,030 kg
Mekanikk og innfatning		Godkjenning og bruksområde	
Total lengde	65 mm	CE-merke	Ja
Total bredde	40 mm	I samsvar med EU RoHS	Ja
Total høyde	25 mm	Produktdata	
		Produktnavn for bestilling	LL500Z SMB SI

Maxos fusion

Fullstendig produktnavn	LL500Z SMB SI
Full EOC	871869637449899
Bestillingskode	910925864219
Materialenr. (12NC)	910925864219
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696374498

SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8718696383377
Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Målskisse

