



# Maxos fusion

## LL500Z SMB SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Silver

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

### Produktdata

Allmän information	
Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation

  

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-

  

Mekanik och armaturhus	
Total längd	65 mm
Total bredd	40 mm
Total höjd	25 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	25 x 40 x 65 mm
Material	Stål

Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Silver
Nettovikt (styck)	0,030 kg

  

Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

  

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LL500Z SMB SI
Fullständigt produktnamn	LL500Z SMB SI
Full EOC	871869637449899
Beställningsnummer	910925864219
Materialnummer (12NC)	910925864219

## Maxos fusion

Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374498
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8718696383377

Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
-------------------	----------------------------

### Måttskiss

