



Maxos fusion

LL500Z SMB BK

LL500Z | Maxos fusion Acc., Svart

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Produktdata

Generell informasjon		Mål (høyde x bredde x høyde)	
Service Tag	Ja	25 x 40 x 65 mm	
Verditrapp	Spesifikasjon	Materialer	
Drift og elektronikk		Stål	
Inngangsspenning	- V	Ingress beskyttelseskode	
Line Frequency	- Hz	-	
IEC-beskyttelsesklasse	-	Mekanisk støtbeskyttelseskode	
Mekanikk og innfatning		-	
Total lengde	65 mm	Tilbehørsfarge	
Total bredde	40 mm	Svart	
Total høyde	25 mm	Nettvekt (stykk)	
		0,030 kg	
		Godkjenning og bruksområde	
		CE-merke	
		Ja	
		I samsvar med EU RoHS	
		Ja	
		Produktdata	
		Produktnavn for bestilling	
		LL500Z SMB BK	

Maxos fusion

Fullstendig produktnavn	LL500Z SMB BK
Full EOC	871869637450499
Bestillingskode	910925864220
Materialenr. (12NC)	910925864220
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696374504

SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8718696383384
Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Målskisse

