



Maxos Fusion

LL500Z MB-SW WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Hvid

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Produkt data

Generelle oplysninger		Kode for indtrængningsbeskyttelse	
Service-kode	Ja		-
Værditrappe	Specifikation	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	-
Drift og el		Farve på tilbehør	Hvid
Indgangsspænding	- V	Nettovægt (stykke)	0,038 kg
Linjefrekvens	- Hz	Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	-	CE-mærke	Ja
Mekanik og armaturhus		EU RoHS-godkendt	Ja
Samlet længde	65 mm	Produktdata	
Samlet bredde	40 mm	Ordreproduktnavn	LL500Z MB-SW WH
Samlet højde	50 mm	Det fulde produktnavn	LL500Z MB-SW WH
Mål (højde x bredde x dybde)	50 x 40 x 65 mm	Full EOC	871869637451199
Materiale	Stål	Ordrekode	910925864221
		Materialenr. (12NC)	910925864221

Maxos Fusion

Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696374511
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8718696383391

Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
------------------	----------------------------

Målskitse

