



Maxos fusion

LL500Z MB-SW WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Vit

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Produktdata

Allmän information	
Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-

Mekanik och armaturhus	
Total längd	65 mm
Total bredd	40 mm
Total höjd	50 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	50 x 40 x 65 mm
Material	Stål

Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Vit
Nettovikt (styck)	0,038 kg

Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LL500Z MB-SW WH
Fullständigt produktnamn	LL500Z MB-SW WH
Full EOC	871869637451199
Beställningsnummer	910925864221
Materialnummer (12NC)	910925864221

Maxos fusion

Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374511
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8718696383391

Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
-------------------	----------------------------

Måttskiss

