



LL500Z | Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Allgemeine Informationen

Service Tag	Ja
Portfolio	Best


Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	65 mm
Gesamte Breite	40 mm
Gesamte Höhe	35 mm
Gesamter Durchmesser	0 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	35 x 40 x 65 mm
Material	Stahl
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-

Abmessungsskizzen



Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Tender text GAEB	Philips_Maxos-fusion_LL500Z-PB-WH_GAEB-Ausschreibungstext.x81	Herunterladen
Tender text	Tender_Text_910925864227_de_DE.txt	Herunterladen

Zubehörfarbe	Weiß
Nettogewicht (Stück)	0,035 kg

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL500Z PB WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z PB WH
Gesamt-Produktcode	871869637454299
Bestellcode	8718696374542
Material-Nr. (12NC)	910925864227
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374542
Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8718696383452
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

