



Maxos fusion

LL500Z PB WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	
Service Tag	Ja		35 x 40 x 65 mm
Portfolio	Best	Material	Stahl
Betrieb und Elektrik		Schutzart (IP)	-
Eingangsspannung	- V	Schlagfestigkeit (IK)	-
Netzfrequenz	- Hz	Zubehörfarbe	Weiß
IEC-Schutzklasse	-	Nettogewicht (Stück)	0,035 kg
Mechanik und Gehäuse		Genehmigung und Anwendung	
Gesamte Länge	65 mm	CE-Zeichen	Ja
Gesamte Breite	40 mm	EU RoHS-konform	Ja
Gesamte Höhe	35 mm	Produktdaten	
Gesamter Durchmesser	0 mm	Bestell-Produktname	LL500Z PB WH
		Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z PB WH

Maxos fusion

Gesamt-Produktcode	871869637454299
Bestellcode	37454299
Material-Nr. (12NC)	910925864227
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374542

Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8718696383452
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

