



Maxos fusion

LL500Z PB WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Hvit

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Produktdata

Generell informasjon		Total diameter	
Service Tag	Ja	Total diameter	0 mm
Verditrapp	Spesifikasjon	Mål (høyde x bredde x høyde)	35 x 40 x 65 mm
Drift og elektronikk		Materialer	Stål
Inngangsspenning	- V	Ingress beskyttelseskode	-
Line Frequency	- Hz	Mekanisk støtbeskyttelseskode	-
IEC-beskyttelsesklasse	-	Tilbehørsfarge	Hvit
		Nettvekt (stykk)	0,035 kg
Mekanikk og innfatning		Godkjenning og bruksområde	
Total lengde	65 mm	CE-merke	Ja
Total bredde	40 mm	I samsvar med EU RoHS	Ja
Total høyde	35 mm		

Maxos fusion

Produktdata

Produktnavn for bestilling	LL500Z PB WH
Fullstendig produktnavn	LL500Z PB WH
Full EOC	871869637454299
Bestillingskode	910925864227
Materialenr. (12NC)	910925864227
Antall – per pakke	1

EAN/UPC – produkt/boks	8718696374542
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8718696383452
Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Målskisse

