



# Maxos fusion

## LL500Z PB WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Vit

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

### Produktdata

Allmän information		Material	
Service tag	Ja	Material	Stål
Värde trappa	Specifikation	Kod för kapslingsklass	-
Drift och elektricitet		Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Ingångsspänning	- V	Tillbehörsfärg	Vit
Line Frequency	- Hz	Nettovikt (styck)	0,035 kg
Skyddsklass IEC	-	Användning och godkännande	
Mekanik och armaturhus		CE-märkning	Ja
Total längd	65 mm	EU RoHS-kompatibel	Ja
Total bredd	40 mm	Produktdata	
Total höjd	35 mm	Beställningsproduktnamn	LL500Z PB WH
Total diameter	0 mm	Fullständigt produktnamn	LL500Z PB WH
Mått (höjd x bredd x djup)	35 x 40 x 65 mm	Full EOC	871869637454299
		Beställningsnummer	910925864227

## Maxos fusion

Materialnummer (12NC)	910925864227
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374542
Räknare - antal förpackningar per kartong	40

EAN/UPC - Hölje	8718696383452
Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

### Måttskiss

