

LL500Z MB-SW2 L5000 WH

910925864230



LL500Z | Maxos fusion Acc., Hvid

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør.

Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Generelle oplysninger

Service-kode	Ja
Værditrappe	Specifikation

Drift og el

Indgangsspænding	- V
Linjefrekvens	- Hz
Beskyttelsesklasse IEC	-

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	180 mm
Samlet bredde	120 mm
Samlet højde	40 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	40 x 120 x 180 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	-
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	-
Farve på tilbehør	Hvid
Nettovægt (stykke)	0,124 kg


Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	LL500Z MB-SW2 L5000 WH
Det fulde produktnavn	LL500Z MB-SW2 L5000 WH
Full EOC	871869637457399
Ordrekode	910925864230
Materialenr. (12NC)	910925864230
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696374573
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
EAN/UPC – kasse	8718696383483
Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Målskitse



Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Tender text	Tender_Text_910925864230_da_DK.txt	Download 