



Maxos Fusion

LL500Z MB-SW2 L5000 SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Stříbrná

Maxos Fusion je přizpůsobitelný propojovací LED systém, který nabízí vynikající kvalitu světla při více než polovičním snížení nákladů na energii v porovnání se zářivkami. Pro použití v obchodech lze do základní přípojnice integrovat řadu lineárních panelů, nelineárních modulů a celé portfolio bodových světelných zdrojů, které vašemu zboží umožní vyniknout a zazářit. Pro průmyslové použití je cílem omezit náklady na montáž a údržbu použitím menšího množství lineárních panelů. Díky elektrickému zapojení až 13 vodičů, možnosti nastavení polohy svítidel podle potřeby a integraci jiných služeb a hardwaru třetích stran vám tento systém umožní zjednodušit osazení prostoru stropu. Lze ho také snadno přenastavit, aby odpovídal budoucím změnám rozložení prostoru. Infrastruktura umožňuje integraci senzorů pro sběr dat, což poskytuje příležitost využít získané podrobné informace pro podporu vašeho podnikání.

Údaje o produktu

Obecné informace		Rozměry (výška x šířka x hloubka)		40 x 120 x 180 mm
Servisní štítek	Ano	Materiál		Ocel
Hodnotový žebříček	Specifikace	Kód ochrany proti vniknutí		-
Provozní a elektrické		Kód ochrany proti mechanickým nárazům		-
Vstupní napětí	- V	Barva příslušenství		Stříbrná
Frekvence sítě	- Hz	Celková hmotnost (kus)		0,124 kg
Třída ochrany IEC	-	Certifikace a použití		
Mechanické a materiály		Značka CE		Ano
Celková délka	180 mm	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS		Ano
Celková šířka	120 mm	Označení a balení		
Celková výška	40 mm	Objednací název produktu		LL500Z MB-SW2 L5000 SI

Maxos Fusion

Celý název výrobku	LL500Z MB-SW2 L5000 SI
Full EOC	871869637458099
Kód objednávky	37458099
Číslo materiálu (12NC)	910925864231
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696374580

Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8718696383490
Kód produktové řady	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Rozměrové výkresy

