



## LL500Z | Maxos fusion Acc., Silber

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

## Allgemeine Informationen

|             |      |
|-------------|------|
| Service Tag | Ja   |
| Portfolio   | Best |


## Betrieb und Elektrik

|                  |      |
|------------------|------|
| Eingangsspannung | - V  |
| Netzfrequenz     | - Hz |
| IEC-Schutzklasse | -    |

## Mechanik und Gehäuse

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gesamte Länge                       | 180 mm            |
| Gesamte Breite                      | 120 mm            |
| Gesamte Höhe                        | 40 mm             |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 40 x 120 x 180 mm |
| Material                            | Stahl             |
| Schutzart (IP)                      | -                 |
| Schlagfestigkeit (IK)               | -                 |
| Zubehörfarbe                        | Silber            |
| Nettogewicht (Stück)                | 0,124 kg          |

## Abmessungsskizzen



## Zugehörige Dokumente

| Dokumente und Zertifikate | Dokumentname                                                            | Herunterladen                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tender text               | Tender_Text_910925864231_de_DE.txt                                      | <a href="#">Herunterladen</a> |
| Tender text GAEB          | Philips_Maxos-fusion_LL500Z-MB-SW2-L5000-SI_GAEB-Ausschreibungstext.x81 | <a href="#">Herunterladen</a> |

## Genehmigung und Anwendung

|                 |    |
|-----------------|----|
| CE-Zeichen      | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |

## Produktdaten

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Bestell-Produktname             | LL500Z MB-SW2 L5000 SI     |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | LL500Z MB-SW2 L5000 SI     |
| Gesamt-Produktcode              | 871869637458099            |
| Bestellcode                     | 8718696374580              |
| Material-Nr. (12NC)             | 910925864231               |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                          |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718696374580              |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 20                         |
| EAN Umverpackung                | 8718696383490              |
| Produktfamiliencode             | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |