



# Maxos fusion

## LL500Z MB-SW2 L5000 SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Silver

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

### Produktdata

Allmän information	
Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-
Mekanik och armaturhus	
Total längd	180 mm
Total bredd	120 mm
Total höjd	40 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	40 x 120 x 180 mm
Material	Stål

Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Silver
Nettovikt (styck)	0,124 kg
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LL500Z MB-SW2 L5000 SI
Fullständigt produktnamn	LL500Z MB-SW2 L5000 SI
Full EOC	871869637458099
Beställningsnummer	910925864231
Materialnummer (12NC)	910925864231

## Maxos fusion

Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374580
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8718696383490

Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
-------------------	----------------------------

### Måttskiss

