



Maxos Fusion

LL500Z CB-CH SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Sølv

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Service-kode	Ja
Værditrappe	Specifikation
Drift og el	
Indgangsspænding	- V
Linjefrekvens	- Hz
Beskyttelsesklasse IEC	-
Mekanik og armaturhus	
Samlet længde	120 mm
Samlet bredde	40 mm
Samlet højde	40 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	40 x 40 x 120 mm
Materiale	Stål

Kode for indtrængningsbeskyttelse	-
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	-
Farve på tilbehør	Sølv
Vinkel	-
Nettovægt (stykke)	0,081 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	LL500Z CB-CH SI
Det fulde produkt navn	LL500Z CB-CH SI
Full EOC	871869637461099
Ordrekode	910925864234

Maxos Fusion

Materialenr. (12NC)	910925864234
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696374610
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	15

EAN/UPC – kasse	8718696383520
Produktsæriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Målskitse

