



Maxos fusion

LL500Z CB-CH SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Silber

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Material	
Service Tag	Ja	Schutzart (IP)	-
Portfolio	Best	Schlagfestigkeit (IK)	-
Betrieb und Elektrik		Zubehörfarbe	Silber
Eingangsspannung	- V	Winkel	-
Netzfrequenz	- Hz	Nettogewicht (Stück)	0.081 kg
IEC-Schutzklasse	-	Genehmigung und Anwendung	
Mechanik und Gehäuse		CE-Zeichen	Ja
Gesamte Länge	120 mm	EU RoHS-konform	Ja
Gesamte Breite	40 mm	Produktdaten	
Gesamte Höhe	40 mm	Bestell-Produktname	LL500Z CB-CH SI
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	40 x 40 x 120 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z CB-CH SI

Maxos fusion

Gesamt-Produktcode	871869637461099
Bestellcode	37461099
Material-Nr. (12NC)	910925864234
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374610

Zähler - Pakete pro Außenkarton	15
EAN Umverpackung	8718696383520
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

