



Maxos fusion

LL500Z CB-CH SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Silver

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	120 mm
Kokonaisleveys	40 mm
Kokonaiskorkeus	40 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	40 x 40 x 120 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyysluokka	-

Lisävarusteen väri	Silver
Kulma	-
Nettopaino	0,081 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	LL500Z CB-CH SI
Tuotteen nimi	LL500Z CB-CH SI
EOC-koodi	871869637461099
12NC-koodi	910925864234
12NC-koodi	910925864234
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696374610
Tuotepakkausten määrä laatikossa	15

Maxos fusion

Laatikon EAN-koodi	8718696383520
Tuoteperheen koodi	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Mittapiirros

