



Maxos fusion

LL500Z CB-CH SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Sølvfarget

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Produktdata

Generell informasjon		Mål (høyde x bredde x høyde)	40 x 40 x 120 mm
Service Tag	Ja	Materialer	Stål
Verditrapp	Spesifikasjon	Ingress beskyttelseskode	-
Drift og elektronikk		Mekanisk støtbeskyttelseskode	-
Inngangsspenning	- V	Tilbehørsfarge	Sølvfarget
Line Frequency	- Hz	Vinkel	-
IEC-beskyttelsesklasse	-	Nettvekt (stykk)	0,081 kg
Mekanikk og innfatning		Godkjenning og bruksområde	
Total lengde	120 mm	CE-merke	Ja
Total bredde	40 mm	I samsvar med EU RoHS	Ja
Total høyde	40 mm		

Maxos fusion

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LL500Z CB-CH SI
Fullstendig produktnavn	LL500Z CB-CH SI
Full EOC	871869637461099
Bestillingskode	910925864234
Materialenr. (12NC)	910925864234
Antall – per pakke	1

EAN/UPC – produkt/boks	8718696374610
SAP-teller – pakker per utvendige	15
EAN/UPC – boks	8718696383520
Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Målskisse

