



Maxos fusion

LL500Z CB-CH SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Silver

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Produktdata

Allmän information	
Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-
Mekanik och armaturhus	
Total längd	120 mm
Total bredd	40 mm
Total höjd	40 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	40 x 40 x 120 mm
Material	Stål

Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Silver
Vinkel	-
Nettovikt (styck)	0,081 kg

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500Z CB-CH SI
Fullständigt produktnamn	LL500Z CB-CH SI
Full EOC	871869637461099
Beställningsnummer	910925864234

Maxos fusion

Materialnummer (12NC)	910925864234
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696374610
Räknare - antal förpackningar per kartong	15

EAN/UPC - Hölje	8718696383520
Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Måttskiss

