



# Maxos fusion

## LL500Z CB-CH BK

LL500Z | Maxos fusion Acc., Negru

Maxos fusion este un sistem pe șină cu LED, adaptabil care oferă o lumină de o calitate excelentă, reducând în același timp la mai mult de jumătate costurile asociate cu consumul de energie, comparativ cu lămpile fluorescente. Pentru aplicațiile în magazine, o familie de panouri lineare, modulele nelineare și un portofoliu de spoturi pot fi integrate ușor în „coloana vertebrală” a șinei pentru a da strălucire mărfurilor și a le scoate în evidență. Pentru aplicațiile industriale, prioritatea constă în reducerea costurilor de instalare și întreținere, prin utilizarea unui număr mai mic de panouri lineare. Datorită configurării electrice de până la 13 fire, a libertății de poziționare a acestor instalații după cum este necesar și integrării altor servicii/hardware de la parteneri, sistemul vă permite să reduceți aglomerația de pe tavan. De asemenea, acesta poate fi reconfigurat pentru găzduirea modificărilor viitoare de aspect. Infrastructura permite integrarea senzorilor pentru colectarea de date, oferindu-vă oportunitatea de a utiliza informații granulare eficiente pentru a vă susține afacerea.

### Catalog de date

| Informații generale            |           | Lățime totală                                 |                  |
|--------------------------------|-----------|---|------------------|
| Etichetă de service            | Da        | Lățime totală                                 | 40 mm            |
| Tier                           | Specifică | Înălțime totală                               | 40 mm            |
| Funcționare și sistem electric |           | Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)     | 40 x 40 x 120 mm |
| Tensiune de intrare            | - V       | Material                                      | Oel              |
| Frecvență linie                | - Hz      | Cod de protecție împotriva infiltrărilor      | -                |
| Clasă de protecție IEC         | -         | Cod de protecție împotriva impactului mecanic | -                |
| Sistem mecanic și carcasă      |           | Culoare accesoriu                             | Negru            |
| Lungime totală                 | 120 mm    | Greutate netă (bucată)                        | 0,081 kg         |
|                                |           | Aprobare și aplicație                         |                  |
|                                |           | Marcaj CE                                     | Da               |

## Maxos fusion

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| În conformitate cu RoHS      | Da              |
| <b>Date despre produs</b>    |                 |
| Nume comandă produs          | LL500Z CB-CH BK |
| Numele complet al produsului | LL500Z CB-CH BK |
| Full EOC                     | 871869637462799 |
| Cod de comandă               | 37462799        |
| Număr material (12NC)        | 910925864235    |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Numărător – Cantitate per pachet     | 1                          |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8718696374627              |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 15                         |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8718696383537              |
| Cod familie de produse               | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |

## Cote

