



LL500Z | Maxos fusion Acc., Svart

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-

Mekanik och armaturhus

Total längd	120 mm
Total bredd	40 mm
Total höjd	40 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	40 x 40 x 120 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Svart
Nettovikt (styck)	0,081 kg


Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500Z CB-CH BK
Fullständigt produktnamn	LL500Z CB-CH BK
Full EOC	871869637462799
Beställningsnummer	910925864235
Materialnummer (12NC)	910925864235
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374627
Räknare - antal förpackningar per kartong	15
EAN/UPC - Hölje	8718696383537
Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Måttskiss



Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_910925864235_sv_SE.txt	Ladda ner 

