


LL500Z BC L2300 SI

910925864237



LL500Z | Maxos fusion Acc., Silver

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation


Drift och elektricitet

Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-

Mekanik och armaturhus

Total längd	2 275 mm
Total bredd	60 mm
Total höjd	8,5 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	9 x 60 x 2275 mm
Material	Polykarbonat
Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK00 [Inget skydd]
Tillbehörsfärg	Silver
Nettovikt (styck)	0,180 kg

Måttskiss



Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_910925864237_sv_SE.txt	Ladda ner 

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500Z BC L2300 SI
Fullständigt produktnamn	LL500Z BC L2300 SI
Full EOC	871869638355100
Beställningsnummer	910925864237
Materialnummer (12NC)	910925864237
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696383551
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696383551
Produktfamilj kod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]