



Maxos fusion

LL500Z SPA-CD

LL500Z | Maxos fusion Acc., Stahl

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Service Tag	Ja
Portfolio	Best
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	65 mm
Gesamte Breite	40 mm
Gesamte Höhe	25 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	25 x 40 x 65 mm

Material	Stahl
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	Stahl
Nettogewicht (Stück)	0,018 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL500Z SPA-CD
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z SPA-CD
Gesamt-Produktcode	871869637463499

Maxos fusion

Bestellcode	37463499
Material-Nr. (12NC)	910925864239
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374634
Zähler – Pakete pro Außenkarton	40

EAN Umverpackung	8718696383575
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

