



# Maxos fusion

## LL500Z SPA-CD

LL500Z | Maxos fusion Acc., Steel

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	65 mm
Kokonaisleveys	40 mm
Kokonaiskorkeus	25 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	25 x 40 x 65 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyysluokka	-

Lisävarusteen väri	Steel
Nettopaino	0,018 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	LL500Z SPA-CD
Tuoteversion nimi	LL500Z SPA-CD
EOC-koodi	871869637463499
12NC-koodi	910925864239
12NC-koodi	910925864239
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696374634
Tuotepakkausten määrä laatikossa	40
Laatikon EAN-koodi	8718696383575

## Maxos fusion

Tuoteperheen koodi

LL500Z [Maxos fusion Acc.]

### Mittapiirros

