



## LL500Z | Maxos fusion Acc., Aço

A Maxos fusion é um sistema de calhas LED que oferece uma excelente qualidade de luz com menos de metade dos custos energéticos em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, é possível integrar suavemente uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de focos na base da calha para que a sua mercadoria brilhe e se destaque. Para aplicações industriais, o foco está na redução do custo da instalação e da manutenção ao utilizar menos painéis lineares. Com a configuração elétrica com até 13 fios, a liberdade para colocar estes equipamentos conforme seja necessário e a integração de outros serviços/hardware de terceiros, o sistema permite-lhe reduzir o congestionamento no teto. Além do mais, pode ser facilmente reconfigurado para acomodar futuras alterações da disposição. A infraestrutura permite integrar sensores para a recolha

de dados, proporcionando-lhe a oportunidade para utilizar informações granulares úteis para ajudar a sua empresa.

Informações gerais

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Service tag     | Sim           |
| Escala de valor | Especificação |

Funcionamento e caraterísticas elétricas

|                        |      |
|------------------------|------|
| Tensão de entrada      | - V  |
| Frequência de linha    | - Hz |
| Classe de proteção IEC | -    |

Características mecânicas e compartimento

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Comprimento global                          | 65 mm           |
| Largura total                               | 40 mm           |
| Altura total                                | 25 mm           |
| Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 25 x 40 x 65 mm |
| Material                                    | Aço             |
| Código de proteção de entrada               | -               |
| Código de proteção mecânica contra impactos | -               |
| Cor do acessório                            | Aço             |
| Peso líquido (Peça)                         | 0,018 kg        |


Aprovação e aplicação

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Marca CE                       | Sim |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim |

Dados do produto

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Nome de produto da encomenda              | LL500Z SPA-CD              |
| Nome do produto completo                  | LL500Z SPA-CD              |
| Código do produto completo                | 871869637463499            |
| Código de encomenda                       | 37463499                   |
| N.º material (12NC)                       | 910925864239               |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                          |
| EAN/UPC - Produto/caixa                   | 8718696374634              |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 40                         |
| EAN/UPC - Caso                            | 8718696383575              |
| Código da família de produtos             | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |

Desenho dimensional



Documentos Relacionados

|                           |                                    |                            |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Documentos e certificados | Nome do Documento                  | Transferir                 |
| Tender text               | Tender_Text_910925864239_pt_PT.txt | <a href="#">Transferir</a> |

