



Maxos fusion

LL500Z SPA-CD

LL500Z | Maxos fusion Acc., Stål

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Produktdata

Allmän information	
Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-
Mekanik och armaturhus	
Total längd	65 mm
Total bredd	40 mm
Total höjd	25 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	25 x 40 x 65 mm
Material	Stål

Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Stål
Nettovikt (styck)	0,018 kg
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LL500Z SPA-CD
Fullständigt produktnamn	LL500Z SPA-CD
Full EOC	871869637463499
Beställningsnummer	910925864239
Materialnummer (12NC)	910925864239

Maxos fusion

Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374634
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8718696383575

Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
-------------------	----------------------------

Måttskiss

