



Maxos Fusion

LL512Z CD WH

LL512Z | Maxos fusion Acc., Hvid

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Produkt data

Generelle oplysninger		Samlet bredde	
Service-kode	Ja	Samlet bredde	63 mm
Værditrappe	Specifikation	Samlet højde	42 mm
Garantiperiode	5 år	Mål (højde x bredde x dybde)	42 x 63 x 1137 mm
Drift og el		Materiale	Stål
Indgangsspænding	- V	Kode for indtrængningsbeskyttelse	-
Linjefrekvens	- Hz	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	-	Farve på tilbehør	Hvid
		Nettovægt (stykke)	0,930 kg
Mekanik og armaturhus		Godkendelse og anvendelsesområde	
Materiale for lampehus	Stål	Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål	CE-mærke	Ja
Farve på armaturhus	Hvid	EU RoHS-godkendt	Ja
Samlet længde	1.137 mm		

Maxos Fusion

Produktdata

Ordreproduktnavn	LL512Z CD WH
Det fulde produktnavn	LL512Z CD WH
Full EOC	871869637464199
Ordrekode	910925864240
Materialenr. (12NC)	910925864240
Tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696374641
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696383582
Produktseriekode	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

Målskitse

