



Maxos fusion

LL512Z CD WH

LL512Z | Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Gesamte Länge	
Service Tag	Ja		1.137 mm
Portfolio	Best	Gesamte Breite	63 mm
Garantiedauer	5 Jahre	Gesamte Höhe	42 mm
Betrieb und Elektrik		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 63 x 1137 mm
Eingangsspannung	- V	Material	Stahl
Netzfrequenz	- Hz	Schutzart (IP)	-
IEC-Schutzklasse	-	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Mechanik und Gehäuse		Zubehörfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl	Nettogewicht (Stück)	0,930 kg
Befestigungsmaterial	Edelstahl	Genehmigung und Anwendung	
Gehäusefarbe	Weiß	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
		CE-Zeichen	Ja

Maxos fusion

EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL512Z CD WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL512Z CD WH
Gesamt-Produktcode	871869637464199
Bestellcode	37464199
Material-Nr. (12NC)	910925864240

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374641
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696383582
Produktfamiliencode	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

