

PHILIPS

Lighting



Maxos fusion

LL512Z CD WH

LL512Z | Maxos fusion Acc., White

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Teräs
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Rungon väri	Valkoinen
Kokonaispituus	1137 mm
Kokonaisleveys	63 mm
Kokonaiskorkeus	42 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	42 x 63 x 1137 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Lisävarusteen väri	White
Nettopaino	0,930 kg
Merkinnät ja luokitukset	
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinoille
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	LL512Z CD WH
Tuoteversion nimi	LL512Z CD WH
EOC-koodi	871869637464199

Maxos fusion

12NC-koodi	910925864240
12NC-koodi	910925864240
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696374641
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10

Laatikon EAN-koodi	8718696383582
Tuoteperheen koodi	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

Mittapiirros

