



Maxos fusion

LL512Z CD WH

LL512Z | Maxos fusion Acc., Vit

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Produktdata

Allmän information		Total bredd	63 mm
Service tag	Ja	Total höjd	42 mm
Värde trappa	Specifikation	Mått (höjd x bredd x djup)	42 x 63 x 1137 mm
Garantitid	5 år	Material	Stål
Drift och elektricitet		Kod för kapslingsklass	-
Ingångsspänning	- V	Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Line Frequency	- Hz	Tillbehörsfärg	Vit
Skyddsklass IEC	-	Nettovikt (styck)	0,930 kg
Mekanik och armaturhus		Användning och godkännande	
Armaturhusets material	Stål	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Fixation material	Rostfritt stål	CE-märkning	Ja
Armaturhusets färg	Vit	EU RoHS-kompatibel	Ja
Total längd	1 137 mm		

Maxos fusion

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL512Z CD WH
Fullständigt produktnamn	LL512Z CD WH
Full EOC	871869637464199
Beställningsnummer	910925864240
Materialnummer (12NC)	910925864240
Räknare – antal per förpackning	1

EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374641
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696383582
Produktfamiljskod	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

Måttskiss

