



# Maxos fusion

## LL512Z CD SI

LL512Z | Maxos fusion Acc., Silber

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Gesamte Länge	
Service Tag	Ja		1.137 mm
Portfolio	Best	Gesamte Breite	
Garantiedauer	5 Jahre		63 mm
Betrieb und Elektrik		Gesamte Höhe	
Eingangsspannung	- V		42 mm
Netzfrequenz	- Hz	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	
IEC-Schutzklasse	-		42 x 63 x 1137 mm
Mechanik und Gehäuse		Material	
Gehäusematerial	Stahl		Stahl
Befestigungsmaterial	Edelstahl	Schutzart (IP)	
Gehäusefarbe	Silber		-
		Schlagfestigkeit (IK)	
			IK02 [0,2 J Standard]
		Zubehörfarbe	
			Silber
		Nettogewicht (Stück)	
			0,930 kg
		Genehmigung und Anwendung	
		Entflammbarkeitszeichen	
			Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
		CE-Zeichen	
			Ja

## Maxos fusion

EU RoHS-konform	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	LL512Z CD SI
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL512Z CD SI
Gesamt-Produktcode	871869637465899
Bestellcode	37465899
Material-Nr. (12NC)	910925864241

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374658
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696383599
Produktfamiliencode	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

## Abmessungsskizzen

