



Maxos fusion

LL512Z CD SI

LL512Z | Maxos fusion Acc., Silver

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	-

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Teräs
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Rungon väri	Hopea
Kokonaispituus	1 137 mm
Kokonaisleveys	63 mm
Kokonaiskorkeus	42 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	42 x 63 x 1137 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Lisävarusteen väri	Silver
Nettopaino	0,930 kg

Merkinnät ja luokitukset	
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	LL512Z CD SI
Tuoteversion nimi	LL512Z CD SI
EOC-koodi	871869637465899

Maxos fusion

12NC-koodi	910925864241
12NC-koodi	910925864241
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696374658
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10

Laatikon EAN-koodi	8718696383599
Tuoteperheen koodi	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

Mittapiirros

