



# Maxos fusion

## LL512Z CD SI

LL512Z | Maxos fusion Acc., Zilver

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

### Product gegevens

| Algemene informatie |        |
|---------------------|--------|
| Servicetag          | Ja     |
| Waardeschaal        | Best   |
| Garantieperiode     | 5 jaar |

  

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |      |
|-----------------------------------|------|
| Ingangsspanning                   | - V  |
| Ingangsfrequentie                 | - Hz |
| IEC beschermingsklasse            | -    |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen  |                        |
|--|------------------------|
| Materiaal behuizing                    | Staal                  |
| Fixation materiaal                     | Roestvast staal        |
| Kleur behuizing                        | Zilver                 |
| Totale lengte                          | 1.137 mm               |
| Totale breedte                         | 63 mm                  |
| Totale hoogte                          | 42 mm                  |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 42 x 63 x 1137 mm      |
| Materiaal                              | Staal                  |
| Beschermingsklasse                     | -                      |
| IK-classificatie                       | IK02 [0,2 J standaard] |

## Maxos fusion

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Accessoirekleur         | Zilver   |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,930 kg |

### Keurmerken en classificaties

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Brandbaarheidsmarkering   | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering              | Ja   |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja   |

### Productgegevens

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Productnaam voor bestelling | LL512Z CD SI |
| Volledige productnaam       | LL512Z CD SI |

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Full EOC                         | 871869637465899            |
| Bestelcode                       | 8718696374658              |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910925864241               |
| Lokale code                      | 8718696374658              |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                          |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718696374658              |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                         |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696383599              |
| Code productfamilie              | LL512Z [Maxos fusion Acc.] |

## Maatschets

