

LL512Z CD SI

910925864241



LL512Z | Maxos fusion Acc., Silver

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Service tag	Ja
Värdegrappa	Specifikation
Garantitid	5 år


Drift och elektricitet

Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Silver
Total längd	1 137 mm
Total bredd	63 mm
Total höjd	42 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	42 x 63 x 1137 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Måttskiss



Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_910925864241_sv_SE.txt	Ladda ner 

Tillbehörsfärg	Silver
Nettovikt (styck)	0,930 kg

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL512Z CD SI
Fullständigt produktnamn	LL512Z CD SI
Full EOC	871869637465899
Beställningsnummer	910925864241
Materialnummer (12NC)	910925864241
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374658
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696383599
Produktfamiljskod	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

